

Garant

Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/12mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302415 20/12
GTIN	4045197701398
Trieda položky	31P

Popis**Prevedenie:**

Prevrtanie pre vnútorný prívod chladiva (IKZ) do max. 80 bar. Vrátať skrutky na nastavenie dĺžky. V predĺžení **uložené HM jadro** tlmí vznikajúce vibrácie, a tak znižuje kmitanie.

Maximálne povolený počet otáčok 8 000 min⁻¹.

Výhoda:

- **Zabráňte vibráciám v upínacom systéme.**
- **Zlepšenie povrchov obrobkov.**
- **Zlepšenie životnosti nástrojov.**

Technický opis

Ø otvoru D ₁	12 mm
Ø stopky d	20 mm
Ø D ₂	18 mm
Celková dĺžka L	210 mm
Atribút Názov produktu	L = 210 mm
Vnútorné chladenie	áno, s max. 80 bar
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Predĺženie

