

**HOLEX****Digitálny strmeňový mikrometer, Rozsah merania: 0-25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Trieda položky	42B

**Popis****Prevedenie:**

Dobre čitateľný displej. Meracie plochy z tvrdého kovu.

Digitálne a analógové odčítanie. Kovová konštrukcia, ochrana proti prachu a striekajúcej vode.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357. 1 nasadzovacia guľa na meranie zakrivených plôch.

Od veľkosti 25-50, 1 nastavovací rozmer.

**Technický opis**

Stúpanie vretena	0,5 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Ø vretena	6,5 mm
Najväčšia prípustná chyba	4 µm
Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B1
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	DIN 863
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 25	022000 25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022010 100

## Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------