

**Sklonomer Niveltronic, horizontálny model, Dĺžka základne: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467557 150
GTIN	7630041112238
Trieda položky	45C

**Popis****Prevedenie:**

Elektronická vodováha so zobrazením stupnice a integrovaným galvanometrom na testovanie a vyrovnanie plôch v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. TESA Niveltronic sa vyznačuje mimoriadnou stabilitou nulového bodu. Týmto je vodováha vhodná najmä pre presné merania malých sklonov a dlho trvajúce geometrické merania. Masívne odliatky zo sivej liatiny. Plochá meracia základňa. Priehlbiny na uloženie tvrdých kamenných podrážok.

**Použitie:**

Vyrovnanie horizontálnych lôžok stroja. Kontrola rovinnosti stolov pre stroje a vodiacich plôch.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Meracia podrážka z tvrdého kameniva 200, 250 a 500 mm.

**Technický opis**

Rozsah merania	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m
Dĺžka	150 mm
Šírka	180 mm
Hmotnosť	6000 g

Hodnota dielika stupnice	0,05 / 0,01 mm/m
Výška	85 mm
Opakovateľnosť	0,001 mm/m
Najväčšia prípustná chyba	0,005 +1% z nameranej hodnoty mm/m
Balenie	Puzdro
Norma	DIN 2276
Druh produktu	Sklonomer