

**Sklonomer Niveltronic, uhlový model, Dĺžka základne: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	467558 200
GTIN	7630041112221
Trieda položky	45C

**Popis****Prevedenie:**

Elektronická vodováha so zobrazením stupnice a integrovaným galvanometrom na testovanie a vyrovnanie plôch v horizontálnej alebo vertikálnej polohe. TESA Niveltronic sa vyznačuje mimoriadnou stabilitou nulového bodu. Týmto je vodováha vhodná najmä pre presné merania malých sklonov a dlho trvajúce geometrické merania. Masívne odliatky zo sivej liatiny. Dve rovinné a hranolové meracie základne, usporiadané navzájom v pravom uhle.

**Použitie:**

Vďaka prizmatickým meracím základňam je mimoriadne vhodný na zarovnávanie vodorovných a zvislých plôch. Kontrola hriadeľov s  $\varnothing$  20 – 120 mm.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Meracia podrážka z tvrdého kameniva 200, 250 a 500 mm.

**Technický opis**

Najväčšia prípustná chyba	0,005 +1% z nameranej hodnoty mm/m
Dĺžka	210 mm
Rozsah merania	$\pm 0,75 / 0,15$ mm/m

Výška	85 mm
Šírka	200 mm
Opakovateľnosť	0,001 mm/m
Hodnota dielika stupnice	0,05 / 0,01 mm/m
Hmotnosť	6400 g
Balenie	Puzdro
Norma	DIN 2276
Druh produktu	Sklonomer