



Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A01



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719890 A01
GTIN	4003773048817
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Rukovät' a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**. **Tvar B – zahnuté čeluste 90°.**

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický opis

Tvar	B
Celková dĺžka	130 mm
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	3 - 10 mm
Ø hrotov	0,9 mm
Norma	DIN 5254 B
Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok šikmý

Tvar čelustí	90° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky