


Garant**CNMA 120412, Typ: HB7210-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250161 HB7210-1
GTIN	4062406058913
Trieda položky	21G

Technický opis

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,3 - 0,7 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 6,5 mm
Hlavné použitie	K
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Typ	HB7210-1
Povrchová úprava	TiCN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMA 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie