

**Garant****CNMG 160612, Typ: HB7210-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 450 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	1,2 mm
Lamač triesok	GG
Posuv $f$	0,32 - 0,8 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Typ	HB7210-1
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	K
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Povrchová úprava	TiCN

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie