

Garant**Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Trieda položky	21T

Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Funkčná šírka L ₄ neutrálny držiak	13 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ neutrálny držiak	12,4 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 15
Držiak ISO-kód	SRDCN 2020K06
Celková dĺžka L neutrálny držiak	125 mm
Veľkosť stopky	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	RC.T 0602
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 15	269028 15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500