

**CNMG 120412 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250215 CA025P
GTIN	4960664863242
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA025P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Uhlový Polomer	1,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120412

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie