

**CNMG 160608, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250376 CA025P
GTIN	4960664863679
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Typ	CA025P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Lamač triesok	PH
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,25 - 0,8 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie