

**CNMM 160616, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PX
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Typ	CA025P
Uhlový Polomer	1,6 mm
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie