


DNMG 150604, Typ: CA025P

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie