

**SNMG 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 CA025P
GTIN	4960664864607
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA025P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie