

**TNMG 220404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251586 CA025P
GTIN	4960664865178
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 4,5 mm
Typ	CA025P
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Lamač triesok	PS
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie