

**WN.G 080404, Typ: CA025P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 CA025P
GTIN	4960664865901
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,8 mm
Typ	CA025P
Lamač triesok	PS
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie