

**CNMG 120408, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 PR005S
GTIN	4960664836406
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	PR005S
Lamač triesok	MU
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie