

**DNMG 150608, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 PR015S
GTIN	4960664837366
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rezný materiál	HM
Typ	PR015S
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Lamač triesok	MU
Posuv $f$	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie