

Garant**6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631029 5
GTIN	4062406060428
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

6-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).

Technický opis

Rozmer cez steny	5 mm
Dĺžka	25 mm
Ø na strane výstupu	8,1 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča