

Garant**6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637229 19
GTIN	4062406061180
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová ocel, chrómovaná.

Upozornenie:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 637232; HOLEX: č. 637222).

Technický opis

Rozmer cez steny	19 mm
Ø na strane výstupu	25,6 mm
Dĺžka	29 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec

Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča