

Garant**12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637029 11
GTIN	4062406060961
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	25,5 mm
Rozmer cez steny	11 mm
Ø na strane výstupu	15,9 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

