

Garant**12-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637029 15
GTIN	4062406061005
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam.

Norma:**DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Dĺžka	27 mm
Ø na strane výstupu	20,9 mm
Rozmer cez steny	15 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

