

Garant**6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637229 10 |
| GTIN | 4062406061098 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 637232; HOLEX: č. 637222).

Technický opis

| | |
|---------------------|-----------|
| Dĺžka | 25 mm |
| Rozmer cez steny | 10 mm |
| Ø na strane výstupu | 14,6 mm |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Norma | DIN 3124 |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný klúč |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Vložka nástrčného klúča |