

**Garant****12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642129 22
GTIN	4062406061623
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Upozornenie:**

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642132; HOLEX: č. 642122).

**Technický opis**

Dĺžka	41 mm
Ø na strane výstupu	29,9 mm
Rozmer cez steny	22 mm

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	<b>DIN 3124</b>
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča