

**Garant****12-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642529 32
GTIN	4062406062071
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Velkosti klúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hran (dvojitý šesťhran) s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Upozornenie:**

12-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX, dlhé sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642532; HOLEX: č. 642522).

**Technický opis**

Rozmer cez steny	32 mm
Ø na strane výstupu	42 mm
Dĺžka	77 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	DIN 3124

Norma	ISO 2725-1
Norma	STN EN 3710
Norma	STN EN 3709
Norma	ASME B 107.5M
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
s profilom AS-drive	áno
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča