

**Garant****6-hranná vložka, 1/2, Rozmer cez steny: 11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	642229 11
GTIN	4062406061746
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Velkosti klúčov s presnou toleranciou** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 6-hran s profilom **HT-Drive** šetrným k skrutkám a maticiam.

**Norma:****DIN 3124****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Upozornenie:**

6-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 642232; HOLEX: č. 642222).

**Technický opis**

Dĺžka	38 mm
Rozmer cez steny	11 mm
Ø na strane výstupu	16,6 mm

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Norma	<b>DIN 3124</b>
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča