

Garant**6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý, Šesthran: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643329 5
GTIN	4062406062187
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytienie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 643360

Technický opis

Šesthran	5 mm
Ø na strane vstupu	22,5 mm
Dĺžka	140 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

