

Garant**6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce, Šestšhran: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643229 12
GTIN	4062406062149
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná. Trň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.

Upozornenie:

6-hranné nástavce skrutkovačov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 643232; HOLEX: č. 643222).

Technický opis

Ø na strane vstupu	22,5 mm
Dĺžka	61 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

