

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 20×24G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931035 1000
GTIN	4062406062507
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 24 × 28 G, vhodné pre zásuvky 20 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 931043, 931045, 931046, 931048.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Výška	1000 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	700 mm

Šírka	600 mm
Hmotnosť	39 kg
Úžitková výška	900 mm
Počet dvier	0
Hĺbka v G	28
Šírka v G	24
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet výsuvných políc	0
Počet zásuviek	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x24G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------