

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1250/7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931105 1250/7
GTIN	4062406062637
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rasti 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Počet dvier	0

Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Výška	1250 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška pre zásuvky	1150 mm
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
ComfortClose	nie
Počet zásuviek	7
Hmotnosť	166 kg
Úžitková výška	1150 mm
Šírka	750 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	300 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	250 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	931163 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931163 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	931163 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	931163 300
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250	931163 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931163 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1250	931155 1250