

Garant**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	250 mm
Funkčná šírka L ₄	35 mm
Súprava pružín	259044 1
Skrutka klinku	259018 1
Podložka	259031 16
Klinok	259015 1
Držiak ISO-kód	PSBNR/L 4040S19
Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Veľkosť stopky	40 mm
Veľkosť doštičiek	19 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Dĺžka hlavy L ₁	48 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	75 Stupeň

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak