

**Garant****6-hranný nástrčný skrutkovač, 1/2 palcový, dlhý s pridržiavacou guľôčkou, Šesthran: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	643360 10
GTIN	4062406062903
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Prepracovaná výroba z dvoch častí. Optimálne tvrdený korpus na absorbovanie a prenos energie pohonu. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné a stabilné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa **DIN 3120**.

**Výhoda:**

6-hranný nástavec skrutkovača **s pridržnou guľôčkou** na pevné uzavretie nasadenej skrutky.

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Ø na strane vstupu	23,5 mm
Dĺžka	140 mm
Šesthran	10 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

