

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 200 kg, 26×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 1000/8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	931115 1000/8
GTIN	4062406062798
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 28 G so zásuvkami 26 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 25 mm (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Zásuvka **50 mm s nosnosťou 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosnosťou 200 kg**.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 150, 150

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
---	-----

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
ComfortClose	nie
Šírka	750 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×24
Hmotnosť	162 kg
Počet zásuviek	8
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Úžitková výška	900 mm
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Výška	1000 mm
Počet dvier	0
Vložka z ryhovanej gummy v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie
Počet výsuvných políc	0
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu

Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x24G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 150	931165 150
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 75	931165 75
Zásuvka,200 kg Výška čela zásuvky 100	931165 100
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 1000	931155 1000