

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 40/19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 40/19
GTIN	4062406063184
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava pružinových kolíkov	259047 1
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	50 mm
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 4040S19
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1906..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	45 mm
Séria	QuickTurn
Veľkosť doštičiek	19 mm
Podložka	259031 16
Skrutka klinku	259018 1
Súprava pružín	259044 1
Veľkosť stopky	40 mm
Klinok	259015 1
Celková dĺžka L	250 mm
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak