

bimos

Pracovná stolička, umelá koža, s kolieskami**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965406
GTIN	4016849534763
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z umývateľného čalúnenia s čiernou ochranou hrán po celom obvode.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 400 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál Sedadlo	Umelá koža
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Farba Materiál sedadla	čierna

Norma	DIN 68877
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Ø základne	640 mm
Materiál základňa	Plast
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Ø sedadla	400 mm
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------