

bimos

**Pracovná otočná stolička, drevo, s kolieskami****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965331
GTIN	4016849295411
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z viacnásobne lepeného bukového multiplexu, lakované prírodnou farbou, umývateľné a necitlivé.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 430 × 400 mm. Výška operadla: 340 mm.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Šírka sedu	430 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Hĺbka sedu	400 mm
Operadlo Výška	340 mm
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia

Materiál Sedadlo	bukový multiplex
Ø základne	680 mm
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Materiál základňa	Oceľ
Norma	DIN 68877
Prestavenie sklonu sedu	nie
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	nie
Séria	Base-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	420 - 600 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

---

## Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------