

bimos

Pracovná otočná stolička, drevo, s klzákmi a kruhom na nohy**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965332
GTIN	4016849295428
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Sedadlo a operadlo z viacnásobne lepeného bukového multiplexu, lakované prírodnou farbou, umývateľné a necitlivé.

Sedadlo (šírka × hĺbka): 430 × 400 mm. Výška operadla: 340 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Materiál základňa	Oceľ
Operadlo Výška	340 mm
Materiál Sedadlo	bukový multiplex
Šírka sedu	430 mm
Ø základne	680 mm
Hĺbka sedu	400 mm

Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Norma	DIN 68877
Prestavenie sklonu sedu	nie
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	nie
Séria	Base-Tec
Prevedenie	vysoká výška sedenia
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	570 - 840 mm
Druh produktu	Pracovná otočná stolička

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------