


Garant GRIDLINE

Zásuvka, 75 kg, 36×20G, Výška čela zásuvky: 125mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930743 125
GTIN	4062406064143
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

Nosnosť 75 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 40 × 24 G, č. 930735.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Hmotnosť	17 kg
Úžitková výška	100 mm
Výška vpredu	125 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	36×20
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Úžitková šírka v G	36

Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah použitia	Skrina na náradie
Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka	900 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	nie
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x20G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10
Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 36	951030 36
Kryt z PVC pre súpravu úchytiel10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 36	951032 36