

bimos

**Otočná stolička, drevo, s kolieskami****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965391
GTIN	4016849295534
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z buku Multiplex nalakovaná v prírodnej farbe.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 400 mm.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Ø základne	640 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál Sedadlo	bukový multiplex
Hmotnosť	9 kg

Norma	DIN 68877
Ø sedadla	400 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál základňa	Plast
Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

## Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------