

bimos

Pracovná stolička a opierka na státie, PU pena s kolieskami**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965420
GTIN	4016849432878
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Hliníková **päťramenná základňa (Ø 600 mm)**. S **plynovou pružinou** s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. **Mäkké sedenie s opierkou**, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). **Ergonomická opierka chrbta** (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.

Verzia pracovnej stoličky s kolieskami na tvrdé podlahy.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Šírka sedu	340 mm
------------	--------

Kolieska Prevedenie	mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia
s operadlom	áno
Norma	DIN 68877
Ø základne	580 mm
Materiál základňa	Hliník leštený
Nosnosť	120 kg
Farba Materiál sedadla	čierna
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál Sedadlo	PU-pena
Hĺbka sedu	300 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Operadlo Výška	190 mm
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	450 - 650 mm
Druh produktu	Opora na státie

Príslušenstvo

Kolieska(1 súprava = 5 kusov)	963187
-------------------------------	--------