

bimos

**Otočná stolička, PU pena, s klzákmi****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965395
GTIN	4016849295619
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

5-ramenná plastová základňa. Výška sedadla nastaviteľná pomocou bezpečnostnej plynovej tlakovej pružiny s uvoľňovacím krúžkom. Sedacia plocha z robustnej PU peny.

Ø základne 640 mm.

Ø sedadla 350 mm.

**Norma:****DIN 68877****Technický opis**

Norma	DIN 68877
Základňa Prevedenie	klzák
Ø sedadla	350 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál základňa	Plast
Farba Materiál sedadla	čierna

Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Ø základne	640 mm
Materiál Sedadlo	PU-pena
Nosnosť	120 kg
Prestavenie výšky Druh	prstenec
Séria	Base-Tec
Prevedenie	bez koliesok
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	430 - 600 mm
Druh produktu	Stolička

## Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------