

bimos

Pracovná stolička a opierka na státie, PU pena s klzákmi a kruhom na nohy**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	965422
GTIN	4016849432892
Trieda položky	96B

Popis**Prevedenie:**

Hliníková **päťramenná základňa (Ø 600 mm)**. S **plynovou pružinou** s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. **Mäkké sedenie s opierkou**, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). **Ergonomická opierka chrbta** (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.

Pomôcka na sedenie s klzákmi - pre pracovnú výšku 720 - 1000 mm.

Norma:**DIN 68877****Technický opis**

Šírka sedu	340 mm
Ø základne	580 mm

Operadlo Výška	190 mm
Materiál Sedadlo	PU-pena
Spodný rám Prevedenie	5-ramenný kríž
Základňa Prevedenie	klzák s opierkou na nohy
Hĺbka sedu	300 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	Plynová pružina
Materiál základňa	Hliník leštený
Farba Materiál sedadla s operadlom	čierna áno
Norma	DIN 68877
Prestavenie sklonu sedu	nie
Prestavenie výšky Druh	páka na nastavenie výšky
Nosnosť Stolička	120 kg
Prestavenie výšky Rozsah	510 - 780 mm
Druh produktu	Opora na státie

Príslušenstvo

Podlahové klzáky(1 súprava = 5 kusov)	963188
---------------------------------------	--------