

**Garant****Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 10/1mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215800 10/1
GTIN	4045197702630
Trieda položky	210

## Popis

### Použitie:

**Univerzálne použitie na všetky materiály.**

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

## Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	80 mm
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Ø rezných hrán $D_c$	10 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	28 mm
Počet rezných hrán Z	1
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	4,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	18 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	17 mm

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	2,94 Stupeň
$\varnothing D_3$	7 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814