

Garant GRIDLINE

**Skrinka prístavná s dvierkami a 3 zásuvkami, 20×24G, Výška mm: 1000****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932010 1000
GTIN	4062406066260
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Bočná skrinka na náradie 24 × 28 G, so zásuvkami 20 × 24 G. Priehradka s dvierkami a medzipolicou, nastaviteľná v rastri 25 mm. Dvere sa dajú uzamknúť samostatne posuvnou kľučkou s cylindrickým zámkom.

S 3 zásuvkami centrálné uzamykateľnými cylindrickým zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Upozornenie:**

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

**Technický opis**

Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Vložka z ryhovanej gumeny v 3-strannom odvíjacom ráfiku	nie

Zásuvky Úžitková hĺbka	600 mm
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	24
Doraz dvier	pravé
Úžitková výška pre zásuvky	300 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×24
Hĺbka	700 mm
Úžitková výška	900 mm
Hmotnosť	89 kg
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet zásuviek	3
Výška	1000 mm
ComfortClose	nie
Výška dvier	600 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	80 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×24G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

**Príslušenstvo**

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	931043 50
Polica Typ 1	932025 1
Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	931043 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	931043 150