

**Garant****Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 18/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215800 18/2
GTIN	4045197702678
Trieda položky	210

**Popis****Použitie:****Univerzálne použitie na všetky materiály.**

- Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.

**Upozornenie:**Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Celková dĺžka $L_{celk}$	90 mm
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	18 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	12,85 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	34 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	33 mm

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,11 Stupeň
$\varnothing D_3$	15 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219814
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2