

Pomôcka na státie, výškovo nastaviteľná mechanický



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	965630
GTIN	2050001780317
Trieda položky	96B

Popis

Prevedenie:

Podstavec z ocelevej rúry; s protišmykovými podlahovými klzákami odolnými proti oleju. Výška sedenia nastaviteľná aretačnou pákou. **Sedenie z PU peny.** Sedacia plocha s nastaviteľným sklonom a otočná po oboch stranách, s automatickým spätným nastavením.

Mechanické nastavenie výška sedadla.

Norma:

DIN 68877

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá RAL 7035.

Technický opis

Norma	DIN 68877
Hĺbka sedu	220 mm
Spodný rám Prevedenie	podstavec nohy
Materiál Sedadlo	PU-pena
Materiál základňa	Oceľ

Šírka sedu	320 mm
Prestavenie výšky Prevedenie	mechanický
Farba Materiál sedadla	čierna
Prestavenie sklonu sedu	áno
Nosnosť Stolička	120 kg
Odstavná plocha Šírka	534 mm
Odstavná plocha Hĺbka	425 mm
Prestavenie výšky Rozsah	600 - 850 mm
Druh produktu	Opora na státie

Príslušenstvo

Sedacia plocha pre opierky na státie Typ S	963901 S
--	----------