

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Rolety, Výška: 1000



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940849 1000
GTIN	4062406068493
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Skrinka bez zásuviek 40 × 20 G. Vhodné zásuvky: 36 × 14 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Rolety z eloxovaných hliníkových profilov, bez možnosti farebnej konfigurácie.

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Šírka	1000 mm
Polohovanie rukoväti	hore

Technický list

Predné strany skriniek	Rolety
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	500 mm
Hĺbka v G	20
Výška	1000 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Úžitková výška	845 mm
Šírka v G	40
Hmotnosť	49 kg
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/940849-1000>