



Dielenský vozík Assistent 179N s pracovnou doskou z nehrdzavejúcej ocele, Typ: 179N-7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	918276 179N-7
GTIN	4000896215577
Trieda položky	93H

Popis

Prevedenie:

Odolný dielenský vozík s dvojitou konštrukciou. Skrinka s priebežnými ochrannými rohmi, centrálnym zamykaním a obojstranným blokováním vytiahnutia. Zásuvky so samočinným výsuvom. Pracovné plochy sú úplne utesnené, vnútro vozíka je chránené pred unikajúcimi tekutinami.

2 otočné kolieska so zaistovačom a 2 pevnými kolieskami.

Pracovná doska a pohyblivá rukoväť z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele.

Osadenie:

Pocetxvýška cela zásuvky mm: 5x81 / 2x166

Povrchová úprava farby:

Modrá

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka	398 mm
Hmotnosť	90 kg

Zásuvky Úžitková šírka	522 mm
Výška	1020 mm
Séria	Asistent
Šírka	785 mm
Hĺbka	518 mm
Typ	179N-7
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Druh produktu	Dielenský vozík