

Garant GRIDLINE

Základná skriňa s Celoplechové krídlové dvere, Výška: 1500



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	940821 1500
GTIN	4062406070564
Trieda položky	9GI

Popis

Prevedenie:

Montáž políc v rasti 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Vyrovnávací podstavec s nastaviteľnými nožičkami na vyrovnanie nerovností podlahy.

Skrinka bez zásuviek 30 × 20 G. Vhodné zásuvky: 26 × 16 G (vyžaduje sa samostatná objednávka)

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police a príslušenstvo k skrinkám GridLine nájdete pod č. 940501 – 940710 a v skupine 95.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	750 mm
Šírka v G	30
ComfortClose	nie
Hĺbka	500 mm

Technický list

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	56 kg
Predné strany skriniek	Celoplechové krídlové dvierka
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	1500 mm
Úžitková výška	1345 mm
Skrinka Konštrukcia	Základná skrina
Hĺbka v G	20
Prevedenie	na individuálne osadenie
Hrúbka materiálu	0,9 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1000
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skriňa s policami

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/940821-1500>