

Garant GRIDLINE

Velkozátěžová skříň s Celoplechové křídlové dvířka, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942301 2000
GTIN	4062406071776
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

Šírka	750 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	200 kg

Hĺbka	700 mm
Polohovanie rukoväti	hore
Šírka v G	30
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	2000 mm
Počet políc	5
Hmotnosť	143 kg
Hĺbka v G	28
ComfortClose	nie
Úžitková výška	1845 mm
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozáťažová skriňa

Príslušenstvo

Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine, Krídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine s Krídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 2000	940510 2000
Veľkozáťažová polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942610 30
Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F