

Garant GRIDLINE

Velkozátžžová skriňa s Krídlové dverka s priezorom, Výška: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	942303 2000
GTIN	4062406071790
Trieda položky	9GI

Popis**Prevedenie:**

Osadená skrinka 30 × 28 G.

Zosilnené bočné steny na upevnenie políc v **zosilnenom vyhotovení pre 200 kg** v rastri 25 mm. Dvere sú zosilnené zvnútra a dajú sa zamknúť pomocou 2-zložkovej rukoväti Haptoprene® s cylindrickou zámkou. Skrinky so zosilneným dnom, bez vyrovnávacieho podstavca.

Rozsah balenia:

Skrinka aj s policami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Police pre skrine na veľké zaťaženie GridLine, pozri č. 942610.

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Technický opis

ComfortClose	nie
Hĺbka	700 mm

Hĺbka v G	28
Počet políc	5
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (na kov)	200 kg
Úžitková výška	1845 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Polohovanie rukoväti	hore
Výška	2000 mm
Hmotnosť	143 kg
Šírka	750 mm
Šírka v G	30
Hrúbka materiálu	1 mm
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	1600 kg
Uhol otvárania dverí	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Veľkozátážová skriňa

Príslušenstvo

Súprava policových držiakov pre skrine GridLine20-dielne Typ F	940559 F
Veľkozátážová polica Pre šírku skriň / oddielov v G 30	942610 30
Súprava osvetlenia Extended pre skrine GridLine sKřídlové dvere, šírka 30G pre výšku skrine 2000	940510 2000
Pevná úchytka pre GridLine Typ GP11	914226 GP11
Súprava osvetlenia Basic pre skrine GridLine,Křídlové dvere pre výšku skrine 2000	940501 2000